


アナログモジュール CPX-4AE-I

部品番号: 541484

FESTO



データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	47 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	接続ブロックによる
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
ラインの最長	30 m シールド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA PC
LED	1 group diagnostics
診断	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit input signal parameterisation error
パラメータ設定	Data format Forcing per channel Limit monitoring/channel Measured value smoothing Signal range per channel Behaviour after short circuit Monitoring wire break/channel
内部サイクル時間	10 ms
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	常時50mA
Input数	4
フォーマット	12ビット+初期設定値 15ビットまで測定可能
繰返し精度	25°C時 0.15%
25°時のベーシックエラー	±0,5 %
周囲温度範囲に関連した操作エラー	±0,6 %
センサタイプ	0 - 20 mA 4 - 20 mA
絶縁 : チャンネル-チャンネル	なし
絶縁 : チャンネル-内部バス	はい、内部センサの使用なし
保護 (短絡)	内部ヒューズ