


アナログモジュール CPX-4AE-T

部品番号: 541486

FESTO

モジュール式CPXターミナル用、温度範囲 -200°C ~ 850°Cを測定できる温度センサ4個接続可能



データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	47 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	接続ブロックによる
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
ラインの最長	200 m シールド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA PC
LED	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
診断	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit input signal parameterisation error
パラメータ設定	Forcing per channel Limit monitoring/channel Unit of measurement Measured value smoothing Sensor type per channel Monitoring wire break/channel
内部サイクル時間	250 ms
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	常時50mA
Input数	4
フォーマット	15ビット+固定 10°のバイナリディスプレイ
繰返し精度	25°C時 0.05%
25°時のベースックエラー	±0.6 K for Pt sensors
周囲温度範囲に関連した操作エラー	±0,6 %
センサタイプ	Ni 100 Ni 1000 Ni 120 Ni 500 Pt 100 Pt 1000 Pt 200 Pt 500
絶縁: チャンネル-チャンネル	なし
絶縁: チャンネル-内部バス	あり
保護 (短絡)	内部ヒューズ