



近接スイッチ SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

部品番号: 543872

FESTO

有接点、2線式、T溝タイプ、クリップインタイプ、ケーブル式



データシート

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
特徴	耐油性
材質	RoHS対応
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-40 ... 70 °C
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	80 mA
モジュールの最大出力電流	80 mA
接点容量 AC	2.4 VA
接点容量 DC	2.4 W
モジュールの最大切換容量 DC	2.4 W
モジュールの最大切換容量 AC	2.4 VA
電圧降下	4.8 V
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
使用電圧範囲 (AC)	5 ... 30 V
使用電圧範囲 (DC)	5 ... 30 V
誤極性保護	なし
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート1, 芯/線数	2
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	Standard/suitable for energy chains
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
取付方法	ネジで締め付け クリップイン
質量	26.3 g
Material housing	PA ステンレス
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP68
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L