


ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G38-F4

部品番号: 546147

★ Core product range

Servo-controlled, with diaphragm, G3/8" connection.

FESTO



データシート

特長	値
構造	ダイヤフラムバルブ Servo controlled
操作方法	電気
シール	ソフトシール
取付方向	垂直
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	G3/8
配線方式	Solenoid coil type MD-... , coil can be ordered as an accessory
オリフィス径	13.5 mm
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
流れ方向	逆流不可
流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
液体用プロセスバルブの使用圧力	0.5 ... 6 bar
ガス用プロセスバルブの使用温度	0.5 ... 10 bar
差圧	0.5 bar
制御方法	パイロット式
最高速度	22 mm ² /s
流体温度	-10 ... 60 °C
流体 (液体) 温度	5 ... 50 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
Kv値	2 m ³ /h
標準流量	2,100 l/min
切換時間 on	8 ms
液体使用時の応答時間 (on)	110 ms
切換時間 off	10 ms
液体使用時の応答時間 (off)	210 ms
bバルブ	0.35
Cバルブ	8.8 l/sbar
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真鍮
ハウジングの材質番号	2.0402
Material seals	NBR
Material plunger tube	ステンレス
質量	480 g
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
カバーネジの最大締め付けトルク	20 Nm
最大締め付けトルク 接続ネジ	60 Nm
コイルの最大締め付けトルク	0.5 Nm