


薄形シリンダ ADN-S-10-5-A-A

部品番号: 8080587

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| ストローク | 5 mm |
| ピストン径 | 10 mm |
| クッション | クッションなし |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| 使用圧力 | 1 ... 8 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.012 J |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 30.2 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 47 N |
| 移動負荷 | 4.5 g |
| 質量 | 17 g |
| 取付方法 | 取付穴 |
| 接続ポート径 | M3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material of dynamic seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| Material piston rod | ステンレス |