



ブーム形アクチュエータ ELCC-TB-KF-60-600-0H-P0-CR

製品番号: 8082389

FESTO



データシート

特徴	値
ドライブピニオン有効径	30.558 mm
ワーキングストローク	600 mm
サイズ	60
予備ストローク	0 mm
ベルト分割	3 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	電動カンチレバーアクチュエータ
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
繰返し精度	±0.05mm
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP20
周囲温度	-10 -C...60 -C
断面2次モーメント Iy	240600 mm ⁴
断面2次モーメント Iz	304210 mm ⁴
最高運転トルク	5.5 Nm
最大力 Fy	4216 N
許容力 Fz	4119 N
最大トルク Mx	36 Nm
許容トルク My	293 Nm
最大トルク Mz	288 Nm
最大送り力 Fx	300 N
ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント JH	8.9 000018
負荷慣性モーメント, 有効負荷1kgあたりのJL	2.3 000018
負荷慣性モーメント JO	5.9 000018
フィード定数	96 mm/U
参考耐用年数	5000 km
潤滑間隔 走行距離に依存	1000 km
0mmストローク時の移動負荷	1636 g

特徴	値
ストローク 10mmあたりの加算質量	38 g
0mmストローク時の基本重量	4146 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	38 g
エンドキャップ材質	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ドライブヘッド材質	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ガイドレール材質	圧延鋼, Corrotectコーティング
材質 ハウジング	ステンレス
スライド材質	アルミ鋳造, アルマイト
材質 ベルトクランプ本体	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 ベルト	ガラスコードおよびナイロンカバーを含むポリクロロプレン