


入力モジュール CP-E16-M12-EL

部品番号: 546923

FESTO



データシート

特長	値
取付方法	取付穴 トップハットレール オプション
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material cover	強化PA
LED	16 channel status 2 module diagnostics 4 group diagnostics
最大入力数	16
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
作動電圧 DC 負荷電圧	24 V
残存リップル 負荷電圧	4 V _{ss}
入力特性	IEC1131-T2
切換レベル	信号0 : ≤6V 信号1 : ≥8.6V
入力回路論理	PNP (プラス切換)
入力デバウンス時間	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
モジュールあたりの最大残存電流	0.7 A
絶縁 : チャンネル-チャンネル	なし
保護 (短絡)	各グループ内部ヒューズ保護