



ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-3AC1

製品番号: 547217

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---|
| バルブ機能 | 5ポートブルソレノイド 差動 |
| 操作方法 | 電動 |
| バルブサイズ | 18 mm |
| 標準公称流量 | 550 l/min |
| 空気圧作動ポート | サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠 サブベース サイズ02, VDMA 24563準拠 G1/8 |
| 作動電圧 | AC 230V 2 bar...10 bar |
| 使用圧力 | 0.2 MPa...1 MPa |
| 構造 | ピストンゲートバルブ |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | 欧州低電圧指令に準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 |
| 保護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 呼び径 | 5 mm |
| 排気機能 | スロットル調整可 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 規格準拠 | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| 手動操作 | ノンロック |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロットエア供給 | 内部 |
| 流れ方向 | 反転負荷 |
| 被服 | ポジティブオーバーラップ |
| 信号ステータス表示 | LED |
| 制御圧力 | 0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar |
| バルブ流量 | 750 l/min |
| サブプレートのバルブの流量 | 550 l/min |
| 空気圧連結したバルブの流量 | 550 l/min |
| 切換時間 | 15 ms |

| 特徴 | 値 |
|------------------|---|
| スイッチオン時間 | 100% |
| コイル特性値 | 230V AC : 50/60Hz, 起動電力 2.9VA, 保持電力 2.1VA |
| 許容電圧変動 | -15%/+10% |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐振性 | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性 | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -5 -C...50 -C |
| 相対湿度 | 0 - 90% |
| ノイズレベル | 85 000007 |
| 制御流体 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気 |
| 周囲温度 | -5 -C...50 -C |
| バルブ取付の最大締付トルク | 1 Nm |
| 製品質量 | 174 g |
| 電気接続 | タイプC 保護導体付 DIN EN 175301-803 準拠 |
| 取付方法 | サブベース上 |
| コネクタパイロット補助エア 12 | サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1 準拠 |
| 接続 外部パイロット 14 | サブベース サイズ 18mm, ISO 15407-1に準拠 |
| パイロット排気82/84 接続部 | ダクト 規格に準拠するダクトなし |
| エア接続ポート 1 | サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1 準拠 |
| 空気圧接続 2 | サブベース サイズ 18mm, ISO 15407-1 準拠 |
| 空気圧ポート 3 | サブベースサイズ 18mm, ISO 15407-1に準拠 |
| 空気圧接続 4 | サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1 準拠 |
| エア接続ポート 5 | サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1 準拠 |
| 予備制御インタフェース | ISO 15218 準拠 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 シール | HNBR NBR |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト |
| 材質 : ねじ | 鋼 亜鉛めっき |