


軸コントローラ CPX-CMAX-C1-1

部品番号: 548932

FESTO



データシート

特長	値
寸法WxLxH	50 mm x 107 mm x 55 mm
運転モード	レコードモード ダイレクトモード
診断	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
最大モジュール数	8
調圧機能	推力制御
表示	7種類のセグメントを表示
状態表示	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X モジュールステータス
保護 (短絡)	Internal electronic fuse for operating voltage 内部ヒューズ、負荷電圧
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
負荷電圧範囲 DC	20 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
呼び電圧DC	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
公称作動電圧の消費電流	200 mA
許容負荷電流	2.5 A
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
相対湿度	5 - 95 % 非凝縮
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	240 g
ストリングあたりのアクチュエータ数	1
軸数	1
ラインの最長	30 m
制御インターフェースの接続方法	プラグソケット M9 5ピン
制御インターフェース	デジタル FestoプロトコルCAN/バス 終端抵抗器内蔵
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA