



増圧器

DPA-100-16-A

部品番号: 549402

FESTO

高圧生成



データシート

特長	値
ピストン径	100 mm
取付方向	任意
構造	ダブルピストン式増圧器 ソレノイドピストン
圧力計	G1/4追加
2次側圧力 2	4 ... 16 bar
使用圧力	2 ... 10 bar
制御圧力範囲	4 ... 16 bar
1時側圧力	2 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	13,000 g
取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
材質	RoHS対応