


ロータリアクチュエータ DAPS-0720-090-RS1-F12

部品番号: 549677

FESTO

VDI/VDE 3845に準拠した複動シリンダ用エアコネクション。
バルブは直接フランジに取付け可能です。



データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| アクチュエータサイズ | 0720 |
| フランジ金具の取付穴パターン | F12 |
| 回転角度 | 90 deg |
| 0°時の終端調整範囲 | -1 ... 9 deg |
| End-position adjusting range at nominal swivel angle | 81 ... 91 deg |
| シャフトのねじ込み深さ | 38.5 mm |
| エンドポジションの設定範囲に注意 | 片側エンドポジション調整可能 |
| 規格に適合した接続継手 | ISO 5211 |
| クッション | クッションなし |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 単動 |
| 構造 | ヨーク運動 |
| 位置検出 | なし |
| 閉じ方向 | 右側閉 |
| 規格準拠のバルブ接続ポート | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| セーフティインテグリティレベル (SIL) | この製品はSIL2までのSRP/CSに使用可能です。 |
| Connection pressure for spring force | 0.28 MPa |
| バネ復帰力 | 2.8 bar |
| Operating pressure MPa | 0.28 ... 0.84 MPa |
| 使用圧力 | 2.8 ... 8.4 bar |
| Nominal operating pressure | 0.56 MPa |
| 使用圧力 | 5.6 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1 Hz |
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| 認証発行部 | TÜV Nord 212170801 |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ATEXカテゴリ 粉塵 | II 2D |
| ガス防爆 | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| 粉塵防爆 | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| 防爆発火等級 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| トルクについての注意 | フランジとカップリングのサイズに関係するため、 アクチュエータの運転トルクがISO 5211に挙げられる許容トルクを超えないようにしてください。 |
| 開閉角0°時のトルク | 240 Nm |
| 開閉角50°時のトルク | 180 Nm |
| 90°時のスプリングの戻りトルク | 360 Nm |
| バネ力 | 1 |

| 特長 | 値 |
|---|-------------------|
| Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0° | 29.4 l |
| 質量 | 26,200 g |
| シャフト接続 | T36 |
| 接続ポート径 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | FPM NBR PUR |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material screws | ステンレス |
| Material shaft | ステンレス |
| シャフトの材質番号 | 1.4305 |