

モータケーブル NEBM-T1G8-E-10-Q7N-LE8-1


部品番号: 8085949

FESTO

For EMMS-AS-40/55 with encoder with CMMT-AS.



データシート



特長	値
適合または準拠規格	EN 61984
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	1,650 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	ITT M3
電気接続ポート1, 芯/線数	10
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	8
電気接続ポート2, 占有芯/線数	8
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 630 V
作動電圧範囲 (DC) について	0 ~ 48V, 0.25m ²
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 630 V
作動電圧範囲 (AC) について	0 ~ 48V, 0.25m ²
40°C時の許容負荷電流	12 A
40°C時の許容負荷電流について	3A, 0.25mm ²
サージの強さ	4 kV
サージ抵抗について	0.5 k V, 0.25m ²
ケーブル長さ	10 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 55 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 110 mm
ケーブル径	11 mm
ケーブルの構造	4x0,75+2x(2x0,25) シールド
導管定格断面	0.25 mm ² 0.75 mm ²
ケーブルキャップ	Cable end sleeve to DIN 46228-A...-10 Cable end sleeve to DIN 46228-E...-12
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-50 ... 90 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 90 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
材質	RoHS対応
汚染度	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	オレンジ