



エンコーダケーブル NEBM-T1G8-E-5-N-S1G15

部品番号: 550314

FESTO

サーボモータEMMS-AS用



データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	320 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	ITT M3
電気接続ポート1, 芯/線数	12
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート2, 芯/線数	15
電気接続ポート2, 占有芯/線数	8
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
作動電圧 AC	24 V
ケーブル長さ	5 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 48 mm
ケーブル径	5.8 mm
ケーブルの構造	1x4x0,15+4x0,34 シールド
導管定格断面	0.15 mm ² 0.34 mm ²
保護仕様	IP65
保護等級について	IP30 : Dサブコネクタ 組付状態による
周囲温度	-40 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-10 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
材質	RoHS対応
Material cable sheath	TPE-U(PUR)