


モータケーブル NEBM-S1G15-E-LE6

部品番号: 550747

FESTO

サーボモータEMMS-ST用



典型的な表現

データシート

特長	値
配線特長	移動チェーン適用可能
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 72 V
保護仕様	IP65
Note on degree of protection	組付状態による
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
Bending radius, flexible cable installation	>= 70 mm
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, connection type	プラグソケット
Electrical connection 1, cable outlet	ストレート
Electrical connection 1, design	角形
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	10
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	ケーブル
Electrical connection 2, connection technology	オープンエンド
Electrical connection 2, number of pins/wires	7
Electrical connection 2, occupied pins/wires	6
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェール
ケーブルの構造	7x0,5 シールド
ケーブル径	8 mm
ケーブル長さ	1 ... 25 m
導管定格断面	0.5 mm ²
Cable identification	Without inscription label holder
被膜の色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)