


近接スイッチ SME-10M

部品番号: 551364

FESTO

最少発注数10



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
デザイン	外周溝用
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
特徴	耐油性
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない
アプリケーションノート	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
測定装置	位置
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-40 ... 70 °C
繰り返し精度	0.2 mm
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
応答時間 (ON)	≤ 1.2 ms
応答時間	≤ 1 ms
スイッチング周波数	50 Hz
最大出力電流	100 ... 300 mA
モジュールの最大出力電流	50 mA
接点容量 AC	3 ... 9 VA
接点容量 DC	3 ... 9 W
モジュールの最大切換容量 DC	1.5 W
モジュールの最大切換容量 AC	1.5 VA
電圧降下	≤ 4.5 V
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
使用圧力 : DC	24 V
使用電圧範囲 (AC)	5 ... 30 V
使用電圧範囲 (DC)	5 ... 30 V
誤極性保護	両極 なし
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル ケーブル付プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101) M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 オープンエンド
電気接続ポート1, 芯/線数	2 3
電気接続ポート1, 取付方法	ねじロック

特長	値
出力ポートコネクタ	垂直 横
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション ねじれ方向への抵抗：30万サイクル未満±270°/0.1m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
ケーブル長さ	0.2 ... 10 m
配線特長	Suitable for energy chains/robot applications
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
取付方法	ネジで締め付け クリップイン
最大締付トルク	0.4 Nm
取付方向	任意
Material housing	強化PA ステンレス
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP68
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L