


ギヤボックス EMGA-80-P-G3-SAS-100

部品番号: 552194

★ Core product range

サーボモータに適合

FESTO



データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	80 mm
モータフランジサイズ	100 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	3:1
最大入力速度	7,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出力トルク	85 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.77 kgcm ²
最大出力トルク	136 Nm
最大効率	98 %
回転抵抗度	6 Nm/arcmin
質量	2,100 g
減速機のインタフェース、出力シャフト	80G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	100A
材質	RoHS対応