


回転モジュール ERMB-25

部品番号: 552707

FESTO

アウトプットインタフェースはロータリアクチュエータDRQDと同じです。



データシート

特長	値
サイズ	25
構造	電動ロータリモジュール ベルト付
取付方向	任意
回転角度	エンドレス
減速比	4:1
質量	1,460 g
ドライブピニオン径	8 mm
歯付ベルトピッチ	3 mm
最大出力速度	300 1/min
最大入力速度	1,200 1/min
最高運転トルク	2.2 Nm
無負荷時のトルク	< 0.18 Nm
周囲温度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material of drive shaft	鍛造アルミ合金 陽極化処理 ステンレス
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material toothed belt	グラスファイバーポリクロロピレン