


アダプティブグリッパ DHEF-20-A

製品番号: 8092533

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	20
反転キャップ仕様	標準
ストローク	66 mm
最小把持径	12 mm
最大把持径	38 mm
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	複動式
グリッパ機能	アダプティブ
構造	反転キャップ 強制された動作過程
ガイド	ベースガイド
位置検出	近接センサ用
作動電圧運転	1 bar...8 bar
作動電圧 キャップ	0.07 bar...0.1 bar
バースト圧 キャップ	0.3 bar
グリッパの許容使用頻度	1 Hz
引き込み時間	290 ms
前進時間	270 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	0 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	1.29 000018
許容負荷基準値	1 kg
製品質量	475 g
取付方法	ISO 9409準拠
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
キャップ材質	VMQ (シリコン)

特徴	値
材質ハウジング	アルミ, アルマイト