


アダプタ

NEFM-REG6-K-0.5-R3G8

部品番号: 8097197

FESTO



データシート

特長	値
質量	56 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Connection pattern RE
電気接続ポート1, 芯/線数	6
電気接続ポート1, 占有芯/線数	6
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	RJ45
電気接続ポート2, 芯/線数	8
電気接続ポート2, 占有芯/線数	6
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	1.6 A
サージの強さ	2 kV
Shielding	あり
ケーブル長さ	0.5 m
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 68 mm
ケーブル径	6.8 mm
ケーブルの構造	4x(2x0,081)+(2x0,205)
導管定格断面	0.081 mm ² 0.205 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG24 AWG28
保護仕様	IP20
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-40 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PVC
被膜の色	黒
Material housing	PVC
ハウジングカラー	グレー
Material insulation	PVC