


pancake cylinder
 DPCA-...-...-1 5/8"- -
 部品番号: 8104874



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	0.125 ... 4 "
ピストン径	1 5/8"
ピストンロッドネジ	3/8-24 UNF-2B 3/8-24 UNF-2A
クッション	クッションなし P : 固定クッション Elastic cushioning rings/plates, at front Elastic cushioning rings/plates, at rear
取付方向	任意
運転モード	複動式 単動 スプリングブッシュタイプ 引側
ロッドエンド	雄ネジ 雌ネジ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	耐薬品性改善 貫通ピストンロッド Through, hollow piston rod Additional PTFE piston guide Stroke adjustment advancing/at front Noise reduction on both sides Noise reduction at rear Noise reduction at front
回転防止仕様 / ガイド	Piston guide pin
使用圧力	15 ... 150 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-25 ... 250 °F
質量	0.6 ... 3.8 Pound
取付方法	with swivelling rod eye on end cap rotated 90° with swivelling rod eye on end cap with swivel clevis on end cap rotated 90° with swivel clevis on end cap 取付穴 アクセサリ オプション
接続ポート径	雌ネジG1/8 NPT1/8雌ねじ
材質	RoHS対応

特長	値
Material cover	鍛造アルミ合金
Material of dynamic seals	FPM NBR
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金