


pancake cylinder  
 DPCA-...-...-4"- -  
 部品番号: 8104878



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

| 特長                        | 値   |
|---------------------------|---|
| ストローク                     | 0.125 ... 4 "   |
| ピストン径                     | 4"  |
| ピストンロッドネジ                 | 5/8-18 UNF-2B<br>5/8-18 UNF-2A  |
| クッション                     | クッションなし<br>P : 固定クッション<br>Elastic cushioning rings/plates, at front<br>Elastic cushioning rings/plates, at rear   |
| 取付方向                      | 任意  |
| 運転モード                     | 複動式   |
| ロッドエンド                    | 雄ネジ<br>雌ネジ  |
| 構造                        | ピストン<br>ピストンロッド<br>シリンダチューブ   |
| 位置検出                      | 近接スイッチ用   |
| バリエーション                   | 耐薬品性改善<br>貫通ピストンロッド<br>Through, hollow piston rod<br>Additional PTFE piston guide<br>Stroke adjustment advancing/at front<br>Noise reduction on both sides<br>Noise reduction at rear<br>Noise reduction at front |
| 回転防止仕様 / ガイド              | Piston guide pin  |
| 使用圧力                      | 15 ... 150 Psi  |
| 作動流体                      | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準抛の圧縮エア   |
| 作動/パイロット流体に注意             | 給油運転可能 ( 継続運転に必要  |
| PWIS conformity           | VDMA24364 zone III  |
| 周囲温度                      | -25 ... 250 °F  |
| 質量                        | 3.88 ... 10.08 Pound  |
| 取付方法                      | with swivel clevis on end cap rotated 90°<br>with swivel clevis on end cap<br>取付穴<br>アクセサリ<br>オプション   |
| 接続ポート径                    | 雌ネジG1/8<br>NPT1/8雌ねじ  |
| 材質                        | RoHS対応  |
| Material cover            | 鍛造アルミ合金   |
| Material of dynamic seals | FPM<br>NBR  |
| Material piston rod       | ステンレス   |
| Material cylinder barrel  | 鍛造アルミ合金   |