



パラレルグリッパ DHPL-10-20-P-A

製品番号: 8112216

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	10
トータルストローク	20 mm
グリッパジョーあたりのストローク	10 mm
最大交換精度	0.2 mm
グリッパジョーの最大角バックラッシュ α_x, α_y	0.22 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ S_z	0.064 mm
回転対称	0.2 mm
繰返し精度: グリッパ	0.03 mm
グリッパの数	2
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	複動式
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	なし
構造	ラックギヤ/ピニオン
ガイド	軸受ガイド
位置検出	近接センサ用
0.6MPa(6bar, 87psi)開時のトータル把持力	60 N
0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持力	38 N
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 000032...116 000032
作動電圧	2.5 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	2 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	41 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	70 ms
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量	54 g
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP54

特徴	値
周囲温度	-10 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi), 開時のグリパジヨーあたりの把持力	30 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリッパあたりの把持力	19 N
負荷慣性モーメント	1.6 000018...2.2 000018
静的把持 Fzの最大力	40 N
静的把持 Mxの最大モーメント	0.5 Nm
グリッパジヨーの最大トルク My, 静的	0.5 Nm
グリッパジヨーの最大トルク Mz, 静的	0.5 Nm
メンテナンスの間隔	生涯潤滑
製品質量	251 g
取付方法	オプション : 取付穴付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
カバーキャップ材質	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 : カバー	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 : エンドプレート	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
グリッパジヨー材質	アルマイト処理された鍛造アルミ合金
材質 ピストンシール	TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
Oリング材質	NBR
材質 : ねじ	鋼, 亜鉛めっき
マテリアル, ラックギヤ	ステンレス
マテリアル, ギヤ	焼結青銅