


# コントロールシステム CMCB-D1-C-S0

部品番号: 8118457

FESTO



## データシート

特長	値
アプリケーションノート	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
構造	Mounting plate
パフォーマンスレベル ( PL )	Category B, Performance Level b
寸法WxLxH	135 mm x 254 mm x 375 mm
保護 ( 短絡 )	内部ヒューズ
最大電流補正	1.1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
最大電力供給	6 A
作動電圧 AC	230 V
Mains types	TT TN IT
電源周波数	50 ... 60 Hz
汚染度	2
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	Max. 50% at 40 °C
直接接触、間接触防止	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
保護仕様	IP20
周囲環境	Interior
周囲温度	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
質量	4.2 kg
配線方式	ケーシクランプターミナル Push-in
材質	RoHS対応