


ショックアブソーバ DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2

部品番号: 8119981

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	3
ストローク	4 mm
クッション	自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
バリエーション	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
最高衝突速度	1 m/s
リセット時間 短	0.2 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	4 mm
最大抑止力	80 N
最大締付トルク	1 Nm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.4 J
時間あたりの最大消費エネルギー	4,500 J
残存エネルギー	0.004 J
リセット力	0.4 N
質量	7.8 g
取付方法	ねじスレーブ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス