



# media separated pneumatic valve VZDB-F10-M32-16-M3-PV

部品番号: 8122799

FESTO



## データシート

特長	値
構造	Rocker valve with diaphragm seal
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	M2ねじ用貫通穴付
プロセスバルブ接続	雄ねじ/雄ねじ
サイズ	10
オリフィス径	1.6 mm
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基
手動操作	なし
流れ方向	逆流不可
Operating pressure MPa	-0.075 ... 0.1 MPa
使用圧力	-0.75 ... 1 bar
Operating pressure	-10.875 ... 14.5 psi
排気機能	調整可
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロット接続ポート21	M3
液体を接続	フランジ
Pilot pressure MPa	0.15 ... 0.3 MPa
パイロット圧力	1.5 ... 3 bar
Pilot pressure	21.75 ... 43.5 psi
パイロット流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
作動流体	流体媒体 ガス状媒体
作動/パイロット流体に注意	Observe resistance of materials that come into contact with media 最大粉塵サイズ : 5µm
Internal volume	35 µl
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
Kv値	0.034 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	PEEK
Material seals	FPM
質量	7 g
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
スイッチング周波数	2 Hz