


パラレルグリッパ

HGPT-80-A-B

部品番号: 560234

FESTO

丈夫



データシート

特長	値
サイズ	80
グリッパフィンガストローク	25 mm
最高停止精度	≤ 0.2 mm
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角 : ax、ay	≤ 0.1 deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ : Sz	≤ 0.02 mm
対称回転	≤ 0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	≤ 0.05 mm
グリッパ爪数	2
Drive system	空気圧
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	なし
構造	インクライン ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	3,226 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	3,102 N
使用圧力	3 ... 8 bar 0 ... 0.5 bar
グリッパの最大周波数	≤ 2 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	214 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	213 ms
外部グリッパフィンガ 1本の最大質量	1,830 g
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP40
周囲温度	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	1,613 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	1,551 N
質量慣性モーメント	150.515 kgcm ²
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	7,000 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	180 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	220 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	170 Nm
ガイド部の潤滑給油間隔	5 Mio SP
質量	4,745 g
取付方法	雌ネジとセンタリングスリーブ 通し穴及びセンタリングスリーブ 貫通穴と位置合わせピン付 雌ネジ及び位置合わせピン オプション

特長	値
エアシャットオフポート	M5
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material cover cap	ステンレス
Material housing	アルミアルマイト処理
Material gripper jaws	Steel, hardened