

フィルタ MS9-LF

製品番号: 562532

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm...40 µm
ドレン	全自動式 マニュアル 回転式 半自動
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	220 ml
作動電圧	0 bar...20 bar
標準公称流量	6000 l/min...16000 l/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T6 Gb X
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆周囲温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C

特徴	値
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	2000 g
取付方法	オプション： インライン アクセサリ付
材質：カバー	強化 PA
材質：スピンドディスク	POM
フィルタサポート材質	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質：取付ブラケット	アルミダイキャスト
材質：フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
材質：ボウルシール	NBR
覗き窓材質	PA
材質 セパレーターディスク	POM