



# 電動スライド

## EGSK-15-

部品番号: 562749

FESTO



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	25 ... 100 mm
サイズ	15
ボールネジ径	5 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ
参照	反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
最高加速度	10 m/s <sup>2</sup>
最高速度	0.16 ... 0.33 m/s
繰返し精度	±0,003 - ±0,004 mm
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP10
周囲温度	0 ... 40 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	590 N
リニアガイド動定格基本荷重	1,532 N
2次断面モーメント <sub>ly</sub>	0.91E+03 mm <sup>4</sup>
2次断面モーメント <sub>lz</sub>	14.2E+03 mm <sup>4</sup>
最高推力 <sub>Fx</sub>	19 ... 57 N
リニアガイド静的基本負荷	3,450 N
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.0048 kgcm <sup>2</sup>
一定送り	1 ... 2 mm/U
固定ベアリング静的基本負荷	290 N
取付方法	雌ネジとセンタリングスリーブ
Material of end caps	アルミダイカスト コーティング済み
Material of profile	ステンレス
材質	RoHS対応
Material drive cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼