

電動スライド EGSP-20- -



部品番号: 562754
廃番予定品

リニアガイド

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	25 ... 125 mm
サイズ	20
ボールネジ径	6 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ
参照	反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
最高加速度	10 m/s ²
最高速度	0.1 ... 0.6 m/s
繰返し精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
保護仕様	IP10
周囲温度	0 ... 40 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	1,150 N
リニアガイド動定格基本荷重	4,770 N
2次断面モーメントIy	6E+03 mm ⁴
2次断面モーメントIz	61.4E+03 mm ⁴
最高推力Fx	69 ... 112 N
リニアガイド静的基本負荷	8,030 N
1mあたりの負荷モーメント: JH 一定送り	0.01 kgcm ² 1 ... 6 mm/U
固定ベアリング静的基本負荷	735 N
取付方法	雌ネジ及び位置合わせピン
Material of end caps	アルミダイカスト コーティング済み
Material of profile	ステンレス
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material drive cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼