

コントロールユニット CDSA-D3-RV

部品番号: 8126915

FESTO



データシート

特長	値
ファンクションキー数	20
システムLED数	5
表示	LCD-Display 間接照明付
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	7"
操作部品	フォイルキーボード Enable control unit Emergency stop button
Input current	<= 5,6 A
使用電圧範囲 (DC)	19.2 ... 30 V
表示解像度	WSVGA, 600x1024 pixels
認証	CCC RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EUマシンガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
認証発行部	UL E239998
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 95 %
保護仕様	IP65
保護等級について	When USB cover flap is closed 組付状態による
安全クラス	III
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	950 g
消費電力	12 W
IPアドレス割り当て	FCT DHCP
作動電圧 DC	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
Nominal altitude of use	<= 2000 m NHN
Power supply, function	Enable control 緊急停止 供給電圧
電源, 接続のタイプ	Socket strip
電源, 接続方式	Socket strip 12 pins, 2 rows
電源, 芯/線数	12
Power supply, assigned pins/wires	6
USB interface, connection technology	USB 2.0 Typ A

特長	値
USB interface, connection pattern	00995868
Ethernetインターフェース, プロトコル	TCP/IP
Ethernetインターフェース, 機能	診断 Network connection to PLC Parameterisation
Ethernetインターフェース, 接続のタイプ	プラグソケット
Ethernetインターフェース, 接続方式	RJ45
Ethernetインターフェース, 芯/線数	8
Ethernetインターフェース, 転送率	100 Mbit/s
材質	RoHS対応
Material housing	ABS
寸法WxLxH	212 mm x 251 mm x 73 mm
40°C時の許容負荷電流について	10 - 1000 mA at each emergency stop contact < 500 mA for enable control unit
Utilisation category	DC-13, emergency stop
Service life characteristic value B10d, subcomponent	0.25 million switching cycles, emergency stop 1 million switching cycles, enable control unit