



フローセンサ SFAB-50U-HQ6-2SA-M12

部品番号: 565389

FESTO

回転可能ディスプレイ及びワンタッチコネクタ内蔵



データシート

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
認証発行部	UL E322346
材質	RoHS対応
測定装置	Volume Volumetric flow rate
流れ方向	方向性なし P1 -> P2
測定原理	熱による
測定方法	Heat Loss
流量範囲初期値	0.5 l/min
流量範囲最終値	50 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア 窒素
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
基準温度	23 °C
流量の誤差	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
繰り返し精度 (セロポイント) ± %FS	0.2 %FS
繰り返し精度 (許容範囲) ± %FS	0.8 %FS
温度の誤差±% (フルスケール/K)	typ. 0,1%FS/K
圧力の誤差±% (フルスケール/bar)	0.5 %FS/b.
出力スイッチ	2xPNP/2xNPN切換え可能
切換機能	ウィンドウコンパレータ スレッシュホールド補正
スイッチング機能	ノーマルクローズ/ノーマルオープン、切換可能
最大出力電流	100 mA
アナログ出力	4 - 20 mA
性能曲線 (流量初期値)	0 l/min
性能曲線 (流量最終値)	50 l/min
出力特性曲線初期値	4 mA
出力特性曲線最終値	20 mA
出力電流の最大負荷抵抗	500 Ohm
短絡保護	あり
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	15 ... 30 V
待機電流	120 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用

特長	値
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート1, 芯/線数	5
取付方法	取付穴 トップハットレール
取付方向	任意
接続ポート径	外径6mmのチューブ用
質量	160 g
Material housing	強化PA
表示タイプ	LCD、多色
表示可能単位	l l/h l/min m3 scf scfm
オプション設定	Teach-In ディスプレイ及びボタンにて
誤作動対策	PIN-Code
保護仕様	IP65
圧力低下	< 100 mbar
安全クラス	III
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L