



# 薄形シリンダ

## ADN-S-10-5-I-F1A

部品番号: 8142518

FESTO



### データシート

| 特長   | 値  |
|--|--|
| ストローク  | 5 mm   |
| ピストン径  | 10 mm  |
| クッション  | クッションなし  |
| 取付方向   | 任意   |
| 運転モード  | 複動式  |
| ロッドエンド   | 雌ネジ  |
| 構造   | ピストン<br>ピストンロッド  |
| バリエーション  | 片ロッド<br>Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Operating pressure MPa                                   | 0.1 ... 0.8 MPa  |
| 使用圧力   | 1 ... 8 bar  |
| Operating pressure                                       | 14.5 ... 116 psi   |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア  |
| 作動/パイロット流体に注意  | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )   |
| 耐酸性クラス : CRC   | 2 - 腐食ストレスほぼなし   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                           | F1a  |
| クリーンルームクラス   | ISO class 6  |
| 周囲温度   | -10 ... 60 °C  |
| 終端衝撃エネルギー  | 0.012 J  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 30.2 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 47 N   |
| 移動負荷   | 4.1 g  |
| 質量   | 12.2 g   |
| 取付方法   | 取付穴  |
| 接続ポート径   | M3   |
| 材質   | RoHS対応   |
| Material cover   | 鍛造アルミ合金  |
| Material of dynamic seals                                | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing   | Anodised wrought aluminium alloy<br>陽極化処理  |
| Material piston rod                                      | ステンレス  |