


接続ケーブル MHJ9-KMH-2,5-HF

部品番号: 567505

FESTO



データシート

特長	値
認証	RCM Mark
補助機能	スパーク抑制 回生エネルギー付保持電流低減回路 セーフティ: シャットオフ
取付方法	取付穴 トップハットレール オプション
取付方向	任意
質量	98 g
配線方式	2ピン/2ピン/4線 ストレート形ソケット/ストレート形ソケット/ケーブル
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 53 V
誤極性保護	作動電圧
アクチュエータに関する注意	電源ユニットは最低1.85Aの電圧降下なしのものをご使用ください。
電力消費について	低電流相時2.8W、高電流相時17.1W (チャンネルあたり)
定格	100 % 電磁弁使用時の注意事項を守ってください。
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	静止アプリケーション
保護仕様	IP40
周囲温度	-5 ... 50 °C
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM