

水分離器 MS12-LWS


部品番号: 569827

FESTO

ドレンはオートドレンより排出



典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
ドレン	全自動 フルオート
構造	分離式
最高ドレン貯留量	400 ml
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
液体分離度	99 %
使用圧力	1 ... 16 bar
最大標準流量	40,000 l/min
標準流量	25,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮エア ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	1 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [-:7:4]準拠の圧縮エア
流体温度	1 ... 60 °C
周囲温度	1 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 取付ブラケット付 アクセサリ オプション
Material of cover	強化PA
Material of spin disc	POM
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material mounting bracket	アルミダイカスト
Material housing	アルミダイカスト
Material module connector	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM