



# スライドテーブル DGSL-6-10-EA

部品番号: 570161

FESTO



## データシート

特長	値
ストローク	10 mm
出方向の調整範囲	5 mm
戻り方向の調整範囲	3.5 mm
ピストン径	8 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	両端固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ヨーク ピストン ピストンロッド スライド
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
使用圧力	1.5 ... 8 bar
最高速度	0.5 m/s
繰返し精度	0,3 mm
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.05 Nm
クッションストローク	1.5 mm
最大負荷 : F <sub>y</sub>	540 N
最大負荷 : F <sub>z</sub>	540 N
最大トルク : M <sub>x</sub>	6 Nm
最大トルク : M <sub>y</sub>	4.5 Nm
最大トルク : M <sub>z</sub>	4.5 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	23 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	30 N
移動負荷	68 g
質量	162 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
取付方法	取付穴
接続ポート径	M3
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	HNBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス