

コントロールユニット CDPX-X-E2-W-21-EX2

部品番号: 8155223

FESTO



データシート

特長	値
幅	534 mm
深さ	17 mm
高さ	326 mm
長さ	43 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	26 mm
リアルタイム	あり
サポートPLCプロトコル	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
リアルタイム (時差)	<100 ppm at 25 °C
カラー数	16 M
表示	間接照明付
表示タイプ	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	21,5"
バッテリーバックアップ	Liバッテリー、再充電
表示解像度	1920x1080 pixels
消費電力	35 W
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-30 ... 80 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 55 °C
周囲温度に注意	For vertical mounting
質量	6,000 g
USBポート	あり
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd
取付方法	VESA interface
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	Designer Studio
CPU	2 GB RAM