



プラグ

NECU-S-M12G4-P2-IS

部品番号: 570954

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|---|
| 規格 | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 接続頻度 | 50 |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 18 g |
| 電気接続ポート1, 機能 | フィールドデバイス側 |
| 電気接続ポート1, デザイン | 丸形 |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | プラグ |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し | ストレート |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | M12x1, Aコード (EN 61076-2-101) |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 4 |
| 電気接続ポート1, 取付方法 | Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ | ケーブル |
| 電気接続ポート2, 接続方式 | ネジ端子 |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 30 V |
| 40°C時の許容負荷電流 | 4 A |
| サージの強さ | 2.5 kV |
| ケーブルコネクタ | Pg9 |
| ケーブルの最大直径 | 6 ... 8 mm |
| ターミナル断面図 | 0.75 mm ² |
| 保護仕様 | IP65 IP67 |
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| 汚染度 | 3 |
| Material housing | PA |
| Material of union nut | PA |
| Material electrical contact | 真鍮 白銅処理 |