

3Dガントリ EXCL-15-

製品番号: 8159775

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	15
X軸ストローク	200 mm...1000 mm
Y軸ストローク	200 mm...700 mm
取付位置	水平
構造	スペースポータルシステム
モータタイプ	ステッピングモータ
最高加速度	1 m/s ²
最高速度	0.5 m/s
繰返し精度	±0.1mm
相ごとの定格電流, 有効	2 A...4.2 A
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 -C...60 -C
相対湿度	0 - 90%
保護等級	IP10
周囲温度	10 -C...40 -C
モータ保持トルク	0.5 Nm...1.4 Nm
Z軸方向の最大プロセス力	15 N
X軸フィード定数	64 mm/U
Y軸フィード定数	37.7 mm/U
Z軸フィード定数	5 mm/U
取付方法	雌ねじM3付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠