



# ソレノイドバルブ

## VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C1-S

部品番号: 8166612

FESTO



### データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ Connections swapped
操作方法	電気
幅	25.5 mm
標準流量	400 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
使用圧力	2.5 ... 8 bar
構造	Piston slide with sealing ring
リターン方式	メカスプリング エアリターン
保護仕様	IP65
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	VDI/VE 3845 (NAMUR)
手動操作	ロック式
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
Overlap	Positive overlap
b バルブ	0.3
Cバルブ	2.1 l/sbar
定格流量、排気方向 4->3	100 l/min
切換時間 off	<= 50 ms
切換時間 on	<= 50 ms
定格	100 %
コイル特性	24 V DC: 2.4 W
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-20 ... 50 °C
周囲温度	-20 ... 50 °C
質量	220 g
配線方式	Plug pattern type C to EN 175301-803
取付方法	取付穴
呼吸ポート	排気なし
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	NAMURポートパターン
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	強化PA
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Manual override material	強化PA
Material piston	鍛造アルミ合金
Material screws	ステンレス