



# ソレノイドバルブ VMPA14-M1H-N-PI

製品番号: 573725

FESTO



## データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3ポートオープンシングル
操作方法	電動
バルブサイズ	14 mm
標準公称流量	550 l/min...650 l/min
作動電圧	24V DC 3 bar...10 bar
使用圧力	0.3 MPa...1 MPa
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	エアスプリング
認証	c UL us - 認定 (OL)
保護等級	IP65 組み立てられた状態 IEC 60529に準拠
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック ノンロック
制御方法	パイロット式
流れ方向	反転負荷
被服	ポジティブオーバーラップ
信号ステータス表示	はい
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
真空に最適	いいえ
標準流量の情報	MPA-L : 650 L/min MPA-S : 550 l/min
QS-8付時の標準流量	550 l/min...650 l/min
切換時間 オフ	28 ms
切換時間 オン	9 ms
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	400 μs
1 信号での最大ネガティブテストパルス	200 μs
許容電圧変動	±25%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気

特徴	値
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 -C...40 -C
流体温度	-5 -C...50 -C
相対湿度	40°Cで最大90%
周囲温度	-5 -C...50 -C
バルブ取付の最大締付トルク	0.65 Nm
製品質量	77 g
取付方法	取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト