

マニホールド VABX-A-P-EL-E12-MC-SHUH

製品番号: 8188452

FESTO



データシート

特徴	値
バルブコイルの最大数	32
寸法 幅 x 長さ x 高さ	45mm x 104.3mm x 53.3mm
作動電圧に関する注記	SELV/PELV準拠の電源ユニットが必要 電圧降下に注意
定格電流	8 A
認証	RCMマーク
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 -C...70 -C
相対湿度	5 - 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-5 -C...50 -C
許容締付トルク 壁取付	6 Nm
製品質量	122.2 g
電気ポート1, 接続方式	スプリング式ターミナル
断面積	0.2 000013...1.5 000013
ケーブルアウトレット	ストレート
ケーブル長	10 m
取付方法 サブプレート	取付穴付
エア接続ポート 1	For 15 mm cartridge
エア接続ポート 5	For 15 mm cartridge
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	強化 PA
材質 : カバー	強化 PA
材質 シール	NBR
材質 スリーブ	ステンレス
材質 クリップ	ステンレス
材質 : ナット	ステンレス