


# Y-원터치 콘넥터

## QSMY-6-100

Part Number: 130787

FESTO



### 자료 시트

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 사이즈   | MINI                          |
| 공칭 사이즈  | 2.9 mm                        |
| 조립 위치   | 어디든                           |
| 디자인   | Y자형                           |
| 컨테이너 사이즈  | 100                           |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa            |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 6 bar               |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi            |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa            |
| 온도에 따른 작동압력                                     | -0.95 ... 14 bar              |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi           |
| 해양 등급(Maritime classification)p                 | 인증서 확인                        |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 주변 온도   | -10 ... 80 °C                 |
| 제품 중량   | 5.5 g                         |
| 출력의 수량  | 2                             |
| 공급 라인의 수량                                       | 1                             |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 외경 6mm 튜브용                    |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 6mm 튜브용                    |
| 해제 링의 색상  | 청색                            |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재  | PBT                           |
| Release ring 소재                                 | POM                           |
| 튜브 씰 소재   | NBR                           |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지                  |