



근접 센서 SIEH-M12B-PS-K-L

Part Number: 150450

FESTO

유도형, 넓은 스위칭 거리용.



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
공칭 스위칭 거리	4 mm
보충 스위칭 거리	3.24 mm
감소 계수	알루미늄 = 0.4 스테인레스 스틸, St 18/8 = 0.8 구리 = 0.4 황동 = 0.5 강철, St 37 = 1.0
주변 온도	-25 ... 70 °C
일정한 환경의 반복 정확도	0,2 mm
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
히스테리시스	<= 0.36 mm
최대 스위칭 주기	2,500 Hz
최대 출력 전류	200 mA
전압 강하	<= 2 V
유도 보호 회로	내장형
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
잉여 리플	± 10%
유출 전류	<= 10 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	케이블
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
사이즈	M12
마운팅 형태	잠금 너트 포함
설치 형태	함몰형
제품 중량	110 g
하우징 소재	황동 PBTP 니켈 도금
작동 상태 표시	황색 LED
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP67
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L