



ソレノイドバルブ

MFH-5-1/2

部品番号: 6420

FESTO

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し、ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	電気
幅	52 mm
標準流量	3,700 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
認証	c UL us - Recognized (OL)
保護仕様	IP65
オリフィス径	14 mm
スクリーンサイズ	69 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
Overlap	Underlap
b バルブ	0.32
切換時間 off	150 ms
切換時間 on	21 ms
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	2,200 μs
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	3,700 μs
コイル特性	ソレノイドコイルを参照してください。別途注文してください
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	1,135 g
配線方式	Fコイル経由、別途注文
取付方法	マニホールド 取付穴 オプション
パイロット排気ポート84	M5
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
エア接続ポート 4	G1/2
エア接続ポート 5	G1/2
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	アルミダイカスト