


# ウォーターセパレータ MS12-LWS-G-U-V

製品番号: 8005550

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機
最大ドレン量	400 ml
シエル保護	メタルボウルとして内蔵
ドレンの分離度	99 %
作動電圧	2 bar...12 bar
標準流量	40000 l/min
標準公称流量	25000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:..]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 -C...60 -C
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:7:4]に準拠した圧縮空気
流体温度	5 -C...60 -C
周囲温度	5 -C...60 -C
製品質量	6.3 g
取付方法	オプション： インライン 取付ブラケット付 アクセサリ付
材質：カバー	強化 PA
材質：スピンディスク	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質：取付ブラケット	アルミダイキャスト
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
材質：ボウルシール	NBR

特徴	値
覗き窓材質	PA
材質 セパレーターディスク	POM