


スピンドル軸 ELGA-BS-KF-70 -


部品番号: 8024918

FESTO

リニアガイド



典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 900 mm
サイズ	70
ボールネジ径	12 mm
ボールネジピッチ	10 mm/U
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ケージ付コロガリガイド
モータタイプ	ステップモータ サーボモータ
ボールネジタイプ	ボールスクリュー
計測方法: 外付けセンサ	インクリメンタル
最高加速度	15 m/s ²
最高速度	3,000 1/min 0.5 m/s
繰返し精度	±0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
2次断面モーメントIy	165E+03 mm ⁴
2次断面モーメントIz	472E+03 mm ⁴
最高速度時の無負荷時トルク	0.24 Nm
最低速度時の無負荷時トルク	0.17 Nm
最大負荷: Fy	1,500 N
最大負荷: Fz	1,850 N
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のFy	5,520 N
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のFz	6,808 N
最大トルク: Mx	16 Nm
最大トルク: My	132 Nm
最大トルク: Mz	132 Nm
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のMx	59 Nm
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のMy	486 Nm
寿命目安100km (ガイドの能力のみより) 時のMz	486 Nm
ドライブシャフトの最大半径方向の力	220 N
最高推力Fx	650 N
ねじれ方向の負荷慣性モーメント It	28.3E+03 mm ⁴
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.142 kgcm ²
1kgあたりの負荷モーメント: JL	0.0253 kgcm ²
負荷慣性モーメント (JO)	0.038 kgcm ²
一定送り	10 mm/U
移動負荷	804 g
追加テーブル質量	620 g

特長	値
0mmストロークの基本質量	2,160 g
10mmストロークあたりの加算質量	33 g
動的偏差 (移動負荷)	アクチュエータ全長の0.05% (max.0.5mm)
静的偏差 (負荷停止時)	軸長さの0.1%
Material of end caps	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material drive cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material guide slide	鋼
Material guide rail	鋼
Material slide	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼