


リニアガントリ EXCT-15- -

部品番号: 8026575

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	15
取付方向	垂直
構造	リニアガントリ
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	4.8 m/s
繰返し精度	±0,1 mm
定格	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-10 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
音圧レベル	70 dB(A)
保護仕様	IP40
周囲温度	10 ... 40 °C
Z方向の最高推力	100 N
最大動的応答時の定格負荷	1.5 kg
取付方法	取付金具付 溝ナット付
材質	RoHS対応