


# ロータリアクチュエータ

## DAPS-0030-090-R-F0305-T4

部品番号: 8030601

FESTO

double-acting, air connection to VDI/VDE 3845 Namur valves, direct flange mounting, high-temperature version.



## データシート

特長	値
アクチュエータサイズ	0030
フランジ金具の取付穴パターン	F03 F05
回転角度	90 deg
0°時の終端調整範囲	-1 ... 9 deg
シャフトのねじ込み深さ	13.2 mm
規格に適合した接続継手	ISO 5211
クッション	クッションなし
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ヨーク運動
位置検出	なし
閉じ方向	右側閉
規格準拠のバルブ接続ポート	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
セーフティインテグリティレベル ( SIL )	この製品はSIL2までのSRP/CSに使用可能です。
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.84 MPa
使用圧力	3 ... 8.4 bar
Nominal operating pressure	0.56 MPa
使用圧力	5.6 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
認証発行部	TÜV Nord 212170801
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex h IIC T6...T3 Gb X
粉塵防爆	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +150°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-20 ... 150 °C
運転圧力時及び回転角度0°時のトルク	30 Nm
回転角50°での作動圧カトルク	15 Nm
回転角90°での作動圧カトルク	22.5 Nm
トルクについての注意	フランジとカップリングのサイズに関係するため、アクチュエータの運転トルクがISO 5211に挙げられる許容トルクを超えないようにしてください。
Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0°	1.05 l
質量	1,000 g
シャフト接続	T11
接続ポート径	G1/8

特長	値
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	FPM 強化PTFE
Material housing	鍛造アルミ合金
Material screws	ステンレス
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4305