


接続ケーブル NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9

部品番号: 8032629

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| ケーブル識別 | ラベルホルダなし |
| 接続頻度 | 50 |
| 質量 | 235 g |
| 電気接続ポート1, 機能 | フィールドデバイス側 |
| 電気接続ポート1, デザイン | 角形 |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | Socket, slim |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し | エルボ |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 180°回転可能 |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | Plug pattern type C to EN 175301-803 |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 4 |
| 電気接続ポート1, 占有芯/線数 | 4 |
| 電気接続ポート1, 取付方法 | 電磁弁上にセンタネジM2.5 |
| 電気接続ポート2, 機能 | コントローラ側 |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ | ケーブル |
| 電気接続ポート2, 接続方式 | オープンエンド |
| 電気接続ポート2, 芯/線数 | 3 |
| 電気接続ポート2, 占有芯/線数 | 3 |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 230 V |
| 使用電圧範囲 (AC) | 0 ... 230 V |
| 40°C時の許容負荷電流 | 6 A |
| サージの強さ | 4 kV |
| 誤極性保護 | 両極 |
| アース接続 | 可能 |
| ケーブル長さ | 5 m |
| 配線特長 | 標準 |
| ケーブルテストコンディション | 要求のテストコンディション |
| 曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル | >= 52 mm |
| ケーブル径 | 5.2 mm |
| ケーブル径精度 | ± 0,1 mm |
| ケーブルの構造 | 3x0,5 |
| 導管定格断面 | 0.5 mm ² |
| 保護仕様 | IP65 IP67 |
| 保護等級について | 組付状態による |
| 周囲温度 | -20 ... 70 °C |
| ケーブル可動時の周囲温度 | -5 ... 70 °C |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| 汚染度 | 3 |
| 耐酸性クラス : CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| Material cable sheath | PVC |
| 被膜の色 | グレー |

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|-----------|
| Material housing | TPE-U(PU) |
| ハウジングカラー | 黒 |
| Material screws | ステンレス |
| Material seals | HNBR |
| Material electrical contact | 銅合金、錫メッキ |
| Material insulation | PVC |