


ソレノイドバルブ VSVA-B-T32W-AZH-A1-1T1L

製品番号: 8033041

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3/2オープン/クローズ単安定
操作方法	電動
幅	26 mm
標準公称流量	900 l/min
空気圧作動ポート	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠 サブベース サイズ01, ISO 24563に準拠 G1/4
作動電圧	24V DC -0.9 bar...10 bar
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
構造	ピストンゲートバルブ
認証	c UL us - 認定 (OL)
保護等級	IP65 NEMA 4
排気機能	スロットル調整可 絞りプレートによる サブプレートによる
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ノンロック
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	外部 内部
流れ方向	リバーシブルのみ
被服	ポジティブオーバーラップ
信号ステータス表示	LED
制御圧力	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
バルブ流量	1250 l/min
サブプレートのバルブの流量	1100 l/min
空気圧連結したバルブの流量 最適化された流量	1150 l/min
空気圧連結したバルブの流量	900 l/min
切換時間 オフ	30 ms
切換時間 オン	32 ms

特徴	値
スイッチオン時間	100%
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	1500 μs
1 信号での最大ネガティブテストパルス	1200 μs
最大消費電流	60 mA
定格動作電圧 DC	24 V
コイル特性値	24V DC : 1.3W
サージ電圧耐性	2.5 kV
汚染度	3
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6 準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27 準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
相対湿度	0 - 90%
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	335 g
電気接続	プラグイン ISO 15407-2に準拠
取付方法	サブベース上
パイロットエア接続12/14	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2 準拠
パイロット排気82/84 接続部	ダクト 規格に準拠するダクトなし オプションで :
エア接続ポート 1	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2 準拠
空気圧接続 2	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2 準拠
空気圧ポート 3	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2 準拠
空気圧接続 4	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2 準拠
エア接続ポート 5	サブベースサイズ 26mm, ISO 15407-2に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	FPM HNBR NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト PA
材質 : ねじ	鋼, 亜鉛めっき